L-BOX(®

Manuale utente & scheda dati



L-BOXX 136





Dati	generali
	gonoran

L-BOXX 136 Designazione

Prodotto nell'UE Origine

1. Panoramica del prodotto

L-BOXX 136 è una soluzione di stoccaggio versatile e resistente agli urti per i professionisti che necessitano di un trasporto degli attrezzi affidabile e organizzato. Realizzato in resistente plastica ABS, è progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili e può contenere fino a 25 kg di strumenti e materiali (40 ka se impilato). Il design modulare consente di collegare più scatole senza soluzione di continuità, creando un sistema di archiviazione integrato.

Vantaggi principali

Costruzione robusta: Realizzato in resistente plastica ABS per resistere alle esigenze dell'uso quotidiano nei cantieri o nelle officine.

Meccanismo a clic: Questo innovativo sistema a clic consente di impilare in modo sicuro L-BOXX 136 sopra altre scatole, facilitando il trasporto e lo stoccaggio di più unità come un sistema coeso.

Design ergonomico: Dotato di maniglia di trasporto ergonomica che garantisce un trasporto confortevole anche quando sono caricati attrezzi o materiali.

3. Opzioni di personalizzazione



Inserisci scatole

Questi sono disponibili in diverse dimensioni e vengono utilizzati per riporre piccole parti come viti, dadi, bulloni o altri accessori.



Inserti sul coperchio

Evita che gli oggetti più piccoli scivolino durante il trasporto



Tappetini antiscivolo

Ideale per proteggere strumenti o componenti sensibili durante gli spostamenti



Inserto in schiuma

per proteggere i dispositivi sensibili



Stampa del logo individuale

Stampa UV di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e agli strappi, disponibile su richiesta



4. Suggerimenti per l'applicazione

- Capacità di impilamentoit: L-BOXX 136 è ideale per ambienti professionali in cui sono necessarie più cassette degli attrezzi. Il loro meccanismo a clic consente di collegare e scollegare rapidamente le unità, rendendo efficiente il trasporto e lo stoccaggio.
- Organizzazione: Equipaggia la tua L-BOXX con inserti, divisori o tappetini antiscivolo per creare una soluzione di archiviazione organizzata e su misura. Ciò aiuta a mantenere gli strumenti e i componenti organizzati e facilmente accessibili in modo da essere sempre pronti per il lavoro.
- **Trasporto sicuro**: Assicurarsi che ogni L-BOXX sia correttamente bloccato in posizione durante l'impilamento per il trasporto.
- Ciò impedisce la disconnessione accidentale durante il movimento.
- Protezione dell'utensile: Utilizzare un tappetino antiscivolo o un inserto in schiuma per proteggere gli strumenti sensibili o delicati, soprattutto durante i lunghi viaggi o gli ambienti di lavoro difficili.







5. Manutenzione e cura

Per garantire la longevità e le prestazioni del tuo L-BOXX 136:

- pulizia: pulire l'esterno e l'interno con un panno umido per rimuovere sporco e detriti. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi poiché possono danneggiare la plastica ABS.
- Ispezione: Controllare regolarmente il meccanismo a scatto e la maniglia per il trasporto per individuare eventuali segni di usura.
 - Assicurarsi che il sistema di impilamento funzioni correttamente per evitare incidenti.
- Pezzi di ricambio: Se qualsiasi parte, come la maniglia o i giunti a scatto, mostra segni di usura o è danneggiata, sostituirla con parti originali L-BOXX per mantenere l'integrità del sistema.



En nuestra tienda encontrará recambios originales

6. Istruzioni di sicurezza

- Capacità di carico: Non superare il peso massimo di 25 kg per scatole singole 0 40 kg impilati. Il sovraccarico potrebbe compromettere la struttura della scatola o rendere pericoloso il trasporto.
- Impilamento sicuro: Assicurarsi che le scatole siano bloccate saldamente durante l'impilamento per evitare scivolamenti durante il trasporto.
- Indossare correttamente: Utilizza la maniglia ergonomica o la tracolla opzionale per un trasporto sicuro, soprattutto con carichi pesanti

7. Risoluzione dei problemi


- Problemi con il meccanismo del clic: Se le scatole non si bloccano in modo sicuro, controlla la presenza di detriti nel meccanismo di bloccaggio o assicurati che le scatole siano allineate correttamente prima di impilare nuovamente.
- **Presa allentata:** Se la maniglia si allenta nel tempo, assicurarsi che sia avvitata saldamente. oppure contatta il servizio clienti per una sostituzione. I pezzi di ricambio sono disponibili nel nostro negozio.
- **Contenuti strepitosi**: Se piccole parti o strumenti vibrano durante il trasporto, utilizzare scatole interne o un tappetino antiscivolo per tenere gli oggetti in modo sicuro.

8. Domande frequenti (FAQ)

- D: L'L-BOXX 136 può essere impilato con altri modelli?
 - R: Sì, è compatibile con altri modelli L-BOXX di diverse dimensioni, offrendo flessibilità nella costruzione di un sistema di archiviazione modulare.
- D: Qual è il peso massimo che posso caricare?
 - R: La scatola può contenere fino a 25 kg singolarmente e 40 kg impilati.
- D: Gli accessori sono venduti separatamente?
 - R: Sì, tutti gli accessori come divisori, inserti e tappetini antiscivolo possono essere acquistati separatamente.
- D: L-BOXX 136 è impermeabile?
 - R: Sebbene L-BOXX 136 sia molto durevole e resistente all'acqua, non è completamente impermeabile. Si consiglia di proteggerli dall'umidità eccessiva



Scheda dati L-BOXX®



Colore/Materiale		
Colore	diversi colori disponibili	
Materiale		
L-BOXX Maniglie per il trasporto Guscio della maniglia	Acrilonitrile butadiene stirene	
Gancio di bloccaggio della leva di	poliammide	



- 1. Corpo
- 2. Coperchio
- 3. Maniglia per il trasporto
- 4. Maniglia frontale

accoppiamento

- 5. Guscio della maniglia
- 6. Leva di coppia
- 7. Chiusura a scatto

Dati tecnici	
Dimensioni esterne	
Larghezza	445 mm
profondità	358 mm
Altezza	152 mm
Dimensioni interne	
Larghezza	378 mm
profondità	310 mm
Altezza	101 mm
Volume	13 litri
proprio peso	2,2kg
Coperchio della capacità di carico	100 chilogrammi
Capacità di carico	25 chilogrammi
Maniglia anteriore con capacità di carico	25 chilogrammi
Maniglia per il trasporto del carico	40 chilogrammi
Resistente agli spruzzi d'acqua	Е
Intervallo di temperatura in C	-20°C autobus +80°C
Compatibile con	Sistema L-BOXX Borsa per attrezzi ProClick M Borsa morbida ProClick M
Certificati	REACH-(CE 1907/2006)